

# Фланцеве кріплення CRFNG-32

Номер деталі: 161846

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	220 g
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь