

Опорна стійка CRLBN-12/16

Номер деталі: 161862

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | 12/16 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...150 °C |
| Вага продукту | 39 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал кріплення | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал болта | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал запобіжника | Високолегована нержавіюча сталь |