


# Опора цапфи CRLNZG-100/125

Номер деталі: 161877

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100/125
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	739 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	Пластик