

Кабель з роз'ємом KMPPE-B-5

Номер деталі: 161878

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	DIN 47100
Маркування кабелю	За допомогою аксесуарів
Частота підключення	500
Вага продукту	459 g
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	M16x0,75 згідно EN 61076-2-106
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	8
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	8
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	8
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	8
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	5 A
Стійкість до стрибків напруги	0.6 kV
Довжина кабелю	5 m
Властивості кабелю	Стандарт
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Діаметр кабелю	6.8 mm
Склад кабелю	8 x 0,25 mm ² Екранований
Номинальний переріз провідника	0.25 mm ²
Кінці проводів	Відрізані прямо
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомих кабелем	-5 °C...70 °C

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	1
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал корпусу	PA
Матеріал гвинтового фіксатора	PA