


# Модуль розгалуження FRM-H-3/4-D-MIDI

Номер деталі: 162793

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення   |
|--|--|
| Положення монтажу  | Будь-який  |
| Конструкція  | Модуль розгалуження  |
| Робочий тиск   | 0.2 bar...16 bar   |
| Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2 | 5000 l/min   |
| Робоче середовище  | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Інертні гази        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                | 2 - помірний вплив корозії   |
| Відповідність LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура зберігання   | -10 °C...60 °C   |
| Клас чистоти повітря на виході                                 | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Інертні гази |
| Температура середовища   | -10 °C...60 °C   |
| Температура навколишнього середовища                           | -10 °C...60 °C   |
| Вага продукту  | 476 g  |
| Пневматичний порт 1  | G3/4   |
| Пневматичне з'єднання 2  | G3/4   |
| Пневматичний порт 3  | G1/2   |
| Пневматичне з'єднання 4  | G1/4   |
| Інформація про матеріали                                       | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал корпусу   | Алюміній литий під тиском  |