



Модуль розгалуження FRM-H-1-D-MAXI

Номер деталі: 162795

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0.25 bar...16 bar
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	12300 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7::-:] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	776 g
Пневматичний порт 1	G1
Пневматичне з'єднання 2	G1
Пневматичний порт 3	G3/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском