


Відсічний клапан PVEL-P-124-HP7

Номер деталі: 1629205

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	L
Номинальний розмір DN	54
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	0 МПа...4.2 МПа 0 bar...42 bar
Пілотний тиск	9 bar...42 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	7250 g
Пневматичний порт 3	G1/2
Підключення пілотного повітря 12	G1/4
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Матеріал золотника поршня	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR PE

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав