

Муфта однонапрямна FLSM-25-R

Номер деталі: 164236

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Напрямок обертання	обертання за годинниковою стрілкою
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	4.98 Nm
Вага продукту	650 g
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Загартована сталь
Матеріал валу	Загартована сталь