

Кутовий роз'єм PEV-1/4-WD-LED-230

Номер деталі: 164275

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Відповідає стандарту | EN 175301-803 |
| Індикація стану перемикаччя | Світлодіод LED жовтий LED зелений |
| Тип кріплення | міцно закручений |
| Кабельна розетка | Кутовий |
| Електричне підключення 1, функція | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект | Прямокутний |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Розетка |
| Електропідключення 1, технологія підключення | Схема підключення типу А на основі EN 175301-803 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 4 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 4 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення | Центральний гвинт М3 |
| Електричне підключення 2, функція | Сторона управління |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | Гвинтова клема |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 5 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 5 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 140 V...180 V |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 150 V...230 V |
| Струмове навантаження при 40 °C | 8 A |
| Кабельний роз'єм | Pg11 |
| Допустимий діаметр кабелю | 4.5 mm...11 mm |
| Перетин з'єднання | 0.25 mm ² ...1.5 mm ² |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...80 °C |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | Дотримуватись зниження номінальних характеристик |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |

| Особливості | Значення |
|------------------------------|------------------------------------|
| Матеріал корпусу | РА6 посилений |
| Кольор корпусу | прозорий |
| Матеріал штекерних контактів | Латунь Нікельований Луджений |