

# Глушник UC-1/4

Номер деталі: 165004

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення  |
|---|---|
| Положення монтажу                           | Будь-який                                       |
| Розмір упаковки                             | 1   |
| Робочий тиск                                | 0 МПа...1 МПа<br>0 bar...10 bar                 |
| Витрата по відношенню до атмосфери          | 3200 l/min                                      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                       |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Рівень шуму                                 | 60 dB(A)  |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...70 °C                                  |
| Вага продукту                               | 5.2 g   |
| Пневматичне з'єднання                       | G1/4  |
| Матеріал демпферної вставки                 | PE  |
| Матеріал цапфи з гвинтом                    | PE  |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                              |