

Відсічний клапан HEE-1/8-D-MINI-24

Номер деталі: 165068

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Робочий тиск | 2.5 bar...16 bar |
| Характеристики котушки | 24 V DC: 3,0 W |
| Допустимі коливання напруги | +/- 10 % |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Електричне підключення | Форма C Роз'єм відповідно до DIN EN 175301-803 |