

Оптоволоконний кабель SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Номер деталі: 165357

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Метод вимірювання	Давач наскрізного променя Оптоволоконний кабель
Температура навколишнього середовища	-20 °C...160 °C
Розмір	M4
Вага продукту	46 g
Матеріал корпусу	Латунь Хромований
Верхня межа діапазону налаштувань	280 mm
Температура навколишнього середовища, рухомий монтаж	-20 °C...120 °C
Ступінь захисту	IP54
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L