

Роз'єм MSSD-C-4P

Номер деталі: 171157

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	22 g
Електричне підключення	3-ріп Розетка кутова Форма А відповідно до DIN EN 175301-803 Прямокутний дизайн MSC Прямокутний дизайн MSN1
Кабельний роз'єм	Pg9
Діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Номінальний переріз провідника	1.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Пластик
Кольор корпусу	Чорний