

# Напрямний блок EAGF-V2-KF-80-100

Номер деталі: 1725846

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	100 mm
Люфт на поверненні	0 $\mu$ m
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила $F_y$	2300 N
Максимальна статична сила $F_y$	3120 N
Максимальна сила $F_z$	2300 N
Максимальна сила $F_z$ статична	3120 N
Максимальний момент $M_x$	170 Nm
Максимальний момент $M_x$ статичний	231 Nm
Мах. Момент $M_y$	191 Nm
Максимальний момент $M_y$ , статичний	259 Nm
Максимальний момент $M_z$	191 Nm
Максимальний статичний момент $M_z$	259 Nm
Сила переміщення	40 N
Рухома маса	5910 g
Вага продукту	11277 g
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	54 mm
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	3.8 mm
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь