

Напрямний блок EAGF-V2-KF-80-200

Номер деталі: 1725847

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	200 mm
Люфт на поверненні	0 μ m
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	2300 N
Максимальна статична сила F_y	3120 N
Максимальна сила F_z	2300 N
Максимальна сила F_z статична	3120 N
Максимальний момент M_x	170 Nm
Максимальний момент M_x статичний	231 Nm
Мах. Момент M_y	191 Nm
Максимальний момент M_y , статичний	259 Nm
Максимальний момент M_z	191 Nm
Максимальний статичний момент M_z	259 Nm
Сила переміщення	40 N
Рухома маса	6682 g
Вага продукту	12037 g
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	54 mm
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	3.8 mm
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь