

Напрямний блок EAGF-V2-KF-100-320

Номер деталі: 1725852

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Крок	320 mm
Люфт на поверненні	0 μ m
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	2300 N
Максимальна статична сила Fy	3120 N
Максимальна сила Fz	2300 N
Максимальна сила Fz статична	3120 N
Максимальний момент Mx	198 Nm
Максимальний момент Mx статичний	268 Nm
Max. Moment My	197 Nm
Максимальний момент My , статичний	267 Nm
Максимальний момент Mz	197 Nm
Максимальний статичний момент Mz	267 Nm
Сила переміщення	40 N
Рухома маса	8586 g
Вага продукту	15695 g
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	47 mm
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	3.6 mm
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь