


Заглушка QSP17-PTB

Номер деталі: 172996

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Морська класифікація	Див. сертифікат
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	4.7 g
Тип кріплення	Монтажний штифт
Пневматичний порт 1	Картридж 17 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Матеріал ущільнення трубки	NBR