

Муфта EAMC-42-50-9-12

Номер деталі: 1732001

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	9 mm
Діаметр захвату 2	12 mm
Розмір	42
Номінальна довжина	50 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 kgmm ²
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	146 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS