

Регулятор тиску LR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Номер деталі: 173670

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | Maxi |
| Модельний ряд | D |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Функція регулятора | постійний тиск на виході |
| Робочий тиск | 16 bar |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.4 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 12000 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 1200 g |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію |
| Пневматичний порт 1 | 3/4 NPT |
| Пневматичне з'єднання 2 | 3/4 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |