

Фільтр LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT

Номер деталі: 173699

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Розмір | Midi |
| Модельний ряд | D |
| Положення монтажу | Бажано вертикально |
| Ступінь фільтрації | 5 µm |
| Відведення конденсату | Повністю автоматичний |
| Максимальна об'єм конденсату | 43 cm ³ |
| Кришка контейнера | Металевий захист |
| Робочий тиск | 2 bar...12 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 2000 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази |
| Температура середовища | 5 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | 5 °C...60 °C |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном |
| Пневматичний порт 1 | 3/4 NPT |
| Пневматичне з'єднання 2 | 3/4 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал фільтра | PE |
| Матеріал корпусу | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал ємності | PC |