

# Фільтр-регулятор LFR-3/4-D-MAXI-NPT

Номер деталі: 173804

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	Бажано вертикально
Ступінь фільтрації	40 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Максимальна об'єм конденсату	80 cm <sup>3</sup>
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	1 bar...16 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.4 bar
Стандартна номінальна витрата	9700 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1370 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC