

# Мастилорозпилювач LOE-3/8-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173822

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мастила	45 cm <sup>3</sup>
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення	3 l/min
Стандартна номінальна витрата	2700 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	270 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ємності	PC