


# Модуль розгалуження FRM-1/4-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173925

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                    | Значення                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                              | Будь-який                                                              |
| Конструкція                                                    | Модуль розгалуження                                                    |
| Робочий тиск                                                   | 0 bar...16 bar                                                         |
| Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2 | 3300 l/min                                                             |
| Робоче середовище                                              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Інертні гази        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                                 | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                  | 197 g                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                            | 1/4 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                        | 1/4 NPT                                                                |
| Пневматичний порт 3                                            | G1/4                                                                   |
| Пневматичне з'єднання 4                                        | G1/4                                                                   |
| Інформація про матеріали                                       | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                               | Цинк дитий під тиском                                                  |