


Поворотний фланець SNCS-63

Номер деталі: 174400

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	281 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Алюміній литий під тиском
Матеріал шарнірного підшипника	сталь PTFE
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований