


Кабель з роз'ємом КМЕВ-2-24-2,5-LED

Номер деталі: 174844

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Індикатор положення перемикача | LED |
| Тип кріплення | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Вага продукту | 200 g |
| Електричне підключення | 4-ріп Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 V |
| Під'єднання захисного заземлення | Наявне |
| Довжина кабелю | 2.5 m |
| Діаметр кабелю | 6.2 mm |
| Склад кабелю | 3 x 0,75 мм ² |
| Ступінь захисту | IP65 згідно IEC 60529 |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал оболонки кабелю | TPE-U (PUR) |
| Матеріал корпусу | PA POM |
| Матеріал штекерних контактів | Бронза |