

Кабель з роз'ємом КМЕВ-2-230-2,5

Номер деталі: 174846

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	200 g
Електричне підключення	4-ріп Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803
Номінальна робоча напруга AC	230 V
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	2.5 m
Діаметр кабелю	6.2 mm
Склад кабелю	3 x 0,75 mm ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Матеріал корпусу	PA POM
Матеріал штекерних контактів	Бронза