

Електромагнітна котушка MSFW-230-50/60-DS-OD

Номер деталі: 175118

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\rho\}$	0.7
Характеристики котушки	230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 5 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Nm
Вага продукту	55 g
Електричне підключення	Форма А відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь