

Електричний модуль CP-A08-M12-5POL

Номер деталі: 175640

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Знак KC | KC-EMV |
| Дозвіл | c UL us - Recognized (OL) |
| Захист від вибуху | Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (UKEX) |
| ATEX-категорія, газ | II 3G |
| ATEX-категорія: пил | II 3D |
| Сертифікація ATEX за межами ЄС | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Тип захисту Ex для газу | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Тип, вибухозахисту Ex, пил | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X |
| Температура навколишнього середовища | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |