

Стопорний комплект KSM-8

Номер деталі: 175834

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Діапазон регулювання кута повороту	0 deg...180 deg
Кут повороту	180 deg
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-5 deg
Конструкція	Зупиночний важіль
Визначення положення	без
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	70 g
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований