

Муфта ЕАМС-65-90-ХХ-25

Номер деталі: 176038

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр захвату 2	25 mm
Розмір	65
Номінальна довжина	90 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	417 kgmm ²
Вага продукту	535 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS