

Поворотний фланець SUA-100-R3

Номер деталі: 176891

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Положення монтажу	Будь-який
Варіанти	Високий захист від корозії
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1236 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав Із захисним кожухом
Матеріал болта	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	пружинна сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал запобіжника	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь