


Поворотний фланець SNCB-100-R3

Номер деталі: 176949

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
На підставі норм	ISO15552
Варіанти	Високий захист від корозії
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	986 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Алюміній литий під тиском Із захисним кожухом
Матеріал болта	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована