

Кутовий фітинг CQL-12

Номер деталі: 177691

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8.65 mm
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	1
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...7 bar
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...15 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	16 g
Пневматичний порт 1	Для труби / пневмотрубки зовн Ø 12 mm
Пневматичне з'єднання 2	Для труби / пневмотрубки зовн Ø 12 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ПОМ
Матеріал звільняючого кільця	ПОМ
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь