

Пластикова труба PQ-PA-22X2X3000

Номер деталі: 177731

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	22 mm
Внутрішній Ø	18 mm
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...15 bar
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-25 °C...75 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...75 °C
Вага виробу за довжиною	0.13 kg/m
Колір	Чорний
Матеріал трубки	PA