

Пластикова трубка PUN-16X2,5-GE

Номер деталі: 178422

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	16 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	88 mm
Внутрішній Ø	11 mm
Мінімальний радіус вигину	45 mm
Примітка до застосування	TPE-U на основі складних ефірів Пластикову трубку можна прокласти в контакт з кабелями, лише якщо їх оболонка не містить ефіру фосфорної кислоти. Інакше пластикову трубку можна пошкодити.
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Вогневипробування матеріалу	UL94 HB
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.1294 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 16 мм
Колір	Жовтий
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)