

Затискний картридж KP-20-1400

Номер деталі: 178458

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Положення монтажу | Будь-який |
| Метод блокування з ефективним напрямком | з обох сторін Затискання силою пружини, що звільняється стисненим повітрям |
| Конструкція | Перекидні диски |
| Варіанти | Поршневий шток на одному кінці |
| Робочий тиск | 1 MPa 10 bar |
| Тиск розблокування | 0.3 MPa 3 bar |
| Круглий матеріал до затискання | 20 mm |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Статична утримуюча сила | 1400 N |
| Вага продукту | 170 g |
| Матеріальні ущільнення | NBR TPU (PU) |
| Матеріал пружин | Пружинна сталь |
| Матеріал корпусу | Алюміній Анодований |
| Матеріал затискних губок | Латунь |
| Матеріал поршня | ПОМ |