

Манометр MA-23-6-R1/8

Номер деталі: 183896

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 bar...6 bar
Область відображення	1 psi...87 psi
Номінальний розмір манометра	23
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...0.6 МПа 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.6
Клас точності вимірювань	4
Ступінь захисту	IP44
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	R1/8
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	Латунь
Матеріал оглядового вікна	РС
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	27 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню

Особливості	Значення
Шкала	Подвійна шкала b _{av} (зовні) p _{si} (внутрішній)