



Розподільник передньої панелі SV/O-3-РК-3Х2

Номер деталі: 184135

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата	70 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	2.5 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	34 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Матеріальні ущільнення	NBR