

Ручний дублер НАВ-3/8

Номер деталі: 184587

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11 mm
Положення монтажу	Будь-який
Функція клапана	вихлопний елемент
Робочий тиск	0 bar...10 bar
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)	165 l/min
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальний момент дотягування	35 Nm
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав