

## Роз'єм SIE-GD

Номер деталі: 18494

FESTO



### Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	з накидною гайкою
Вага продукту	13 g
Електричне підключення	4-pin Розетка пряма / гвинтова клемма M12x1
Кодування роз'єму	A
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...250 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	2.5 kV
Допустимий діаметр кабелю	4 mm...6 mm
Перетин з'єднання	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великої Британії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	PA
Матеріальні ущільнення	CR FPM
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою