

Роз'єм MSSD-ZBZC

Номер деталі: 185521

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Морська класифікація	Див. сертифікат
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 g
Електричне підключення	Розетка
Діапазон робочої напруги постійного струму	3 V...36 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Номінальний переріз провідника	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Ступінь захисту	IP50
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PA