

# Фітинг самозапірний QSMK-G1/4-6

Номер деталі: 186296

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Розмір  | Стандартний   |
| Номінальний розмір                              | 3 mm  |
| Тип затвердженої трубки                         | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-H-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Глибина введення трубки                         | 13.4 mm   |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Ущільнююче кільце   |
| Положення монтажу                               | Будь-який   |
| Конструкція                                     | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».   |
| Розмір упаковки                                 | 1   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Морська класифікація                            | Див. сертифікат   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C  |
| Номінальний момент дотягування                  | 9 Nm  |

| Особливості                                | Значення                        |
|--|---------------------------------|
| Допустимий номінальний моменту затягування | ± 20 %                          |
| Вага продукту                              | 26 g                            |
| Тип кріплення                              | Зовнішній шестигранник SW17     |
| Пневматичний порт 1                        | Зовнішня різьба G1/4            |
| Пневматичне з'єднання 2                    | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм   |
| Колір розчепного кільця                    | Синій                           |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS              |
| Матеріал корпусу                           | Нікельована латунь              |
| Матеріал звільняючого кільця               | POM                             |
| Матеріал ущільнення трубки                 | NBR                             |
| Матеріал хомута для шланга                 | Високолегована нержавіюча сталь |