

Роз'єм SEA-GS-M8

Номер деталі: 18696

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	З різьбовою втулкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	9 g
Електричне підключення	3-pin M8x1 Роз'єм прямий / пайне з'єднання
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 V
Струмове навантаження при 40 °C	3 A
Стійкість до стрибків напруги	1.5 kV
Кабельний роз'єм	Pg7
Допустимий діаметр кабелю	3.5 mm...5 mm
Перетин з'єднання	0.25 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Нікельована латунь
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений