

Роз'єм SEA-GS-9

Номер деталі: 18778

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	З різьбовою втулкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	18 g
Електричне підключення	4-ріп Форма А M12x1 Роз'єм прямий / гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	250 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	250 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	2.5 kV
Кабельний роз'єм	Pg9
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PBT
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	PBT
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою