


Кабельний розподільувач ASI-KVT-FK-S

Номер деталі: 18797

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	7.2 g
Діапазон робочої напруги постійного струму	75 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 V
Пропускна здатність по струму	3 A
Перетин з'єднання	1.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-30 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Бронза