

# Муфта однонапрямна FLSM-10-R

Номер деталі: 188526

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення                                       |
|--|--|
| Розмір   | 10   |
| Напрямок обертання                                     | обертання за годинниковою стрілкою             |
| Положення монтажу                                      | Будь-який                                      |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища                   | 0 °C...60 °C                                   |
| Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) | 0.85 Nm  |
| Вага продукту  | 160 g  |
| Матеріал корпусу                                       | Кований алюмінієвий сплав<br>Загартована сталь |
| Матеріал валу  | Загартована сталь                              |