


Давач позиції SMH-S1-HGPP20/25

Номер деталі: 189042

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	для захватів
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний датчик Холла
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Вихідний сигнал	Аналог
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	Кабель з штекером
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена
Довжина кабелю	0.5 m
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	прикручений до захвату
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	20 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола Нікельована латунь PA POM PUR
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L