

Вакуумний захват ESG-8

Номер деталі: 189170

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	8 mm
Положення монтажу	Бажано вертикально
Особливі властивості	Антистатичний
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти зі збільшеною компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 2
Форма присоски	круглий, плаский
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-30 °C...200 °C
Приєднання вакууму	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	BR FPM NBR PUR VMQ (силікон)