

Вакуумний захват ESG-50

Номер деталі: 189176

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	50 mm
Положення монтажу	Бажано вертикально
Особливі властивості	Антистатичний
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти зі збільшеною компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглий, плоский кругла глибока кругла, дуже глибока круглі сильфони 1,5 гофри круглі сильфони 3,5 гофри
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-30 °C...200 °C
Приєднання вакууму	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	BR FPM NBR PUR VMQ (силікон) Vulkollan®