

Вакуумний захват ESG-80

Номер деталі: 189178

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	80 mm
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти зі збільшеною компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	круглий, плоский кругла глибока кругла, дуже глибока круглі сільфони 1,5 гофри
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-30 °C...200 °C
Приєднання вакууму	G1/8 G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	FPM NBR PUR VMQ (силікон) Vulkollan®